



DUOMATIC Tas menteşeler - Salice


Tas menteşe bağlantı şekilleri




**Vidalı**  
Havşa başlı sunta vidası ile bağlantı



**Dübelli, makineyle**  
Makine ile dübelli bağlantı




**Açılan dübelli, elle**  
Monte edilmiş açılan dübel ve vida ile bağlantı




**Aletsiz**  
Aletsiz hızlı montaj ve demontaj

Menteşe tabanı bağlantı şekilleri




**Vidalı**  
Sunta vidaları, özel vidalar veya monte edilmiş özel vidalar ve açılan dübeller ile bağlantı




**Dübelli, makineyle**  
Makine ile dübelli bağlantı

Kapağın gövdeye montajı




**Aletsiz**  
Menteşe kolu aletsiz olarak menteşe tabanına takılabilir ve çıkartılabilir.



**Sürerek**  
Menteşe kolu, menteşe tabanının üzerine sürülür ve monte edilmiş vida ile sabitlenir.

DUOMATIC Tas menteşeler - Salice



Derinlik ayarı



①

**DUOMATIC A sürerek monte edilmiş menteşeli kapaklarda derinlik ayarı**

Kapakta +2,8 mm'ye kadar derinlik ayarı yapılabilir. Menteşe tabanındaki uzunlamasına delik vasıtasıyla menteşe kaydırılır. Vida tekrar sıkılmalıdır.





②

**DUOMATIC SM haç tipi tabanlı, klipsleyerek monte edilmiş menteşeli kapaklarda derinlik ayarı**

Eksantrik vasıtasıyla kapakta -0,5 mm'den +2,8 mm'ye kadar derinlik ayarı yapılabilir.

Başka bir vidanın sökülmesi gerekmemektedir.

Ürün no. 329.68.X, 329.69X, 329.73.X





③

**DUOMATIC SM düz tabanlı, klipsleyerek monte edilmiş menteşeli kapaklarda derinlik ayarı**

Eksantrik vasıtasıyla kapakta -0,5 mm'den +2,8 mm'ye kadar derinlik ayarı yapılabilir.


Başka bir vidanın sökülmesi gerekmemektedir.

Ürün no. 329.67.X, 329.71.X




DUOMATIC Tas menteşeler - Salice


Sağ/sol ayarı





**Kapağın, DUOMATIC tas menteşeleri ile sağ / sol ayarı**  
Özel bir ayar tekniği, kapağın sağ / sol ayarlanmasını, 0,7 mm'lik değer değişmeden, mümkün kılar. Ayar vidası menteşe kolunda -1,5 mm'den +4,5 mm'ye kadar olan sağ / sol ayar imkanına sahiptir. Profil kapak menteşeleri ve mini menteşelerde bu değer -0,5 mm'ye düşer. Kapak mobilya yan paneline bağlı olarak, mobilyadan çıkmadan hareket eder. İlave ayara gerek duyulmamaktadır.





Yükseklik ayarı



① **DUOMATIC A sürerek ve klipsleyerek monte edilmiş menteşeli kapaklarda yükseklik ayarı**  
İki bağlantı vidasının gevşetilmesiyle kapakta  $\pm 2$  mm yükseklik ayarı yapılabilir. Boyuna delikler menteşe tabanının her iki yöne kaymasını sağlar. Ardından vidalar tekrar sıkılmalıdır.



② **DUOMATIC haç tipi tabanlı, klipsleyerek monte edilmiş menteşeli kapaklarda yükseklik ayarı**  
Eksantrik vasıtasıyla kapakta  $\pm 2$  mm'lik yükseklik ayarı yapılabilir. Başka bir vidanın sökülmesi gerekmemektedir.



③ **DUOMATIC düz tabanlı, klipsleyerek monte edilmiş menteşeli kapaklarda yükseklik ayarı**  
Eksantrik vasıtasıyla kapakta  $\pm 2$  mm'lik yükseklik ayarı yapılabilir. Başka bir vidanın sökülmesi gerekmemektedir.

